

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9S60120

rastavljač Acti9 iSW - 1P - 20 A - 250V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iSW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	iSW
Primena uređaja	Upravljanje
Broj polova	1P
Kategorija upotrebe	AC-22A
Pogodno za izolaciju	Da

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	20 A pri 250 V AC 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	250 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	250 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60669-2-4
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Indikator pozicije kontakta	Da
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	77 mm
Širina	18 mm
Dubina	70 mm
Boja	Siva
Mehanička trajnost	300000 ciklusa
Električna trajnost	30000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci - 10 mm ² - kruti Tunelski priključci - 10 mm ² - fleksibilni Tunelski priključci - 10 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1,2 N.m

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60669-2-4
Ip stepen zaštite	IP4
Stepen zaprljanosti	2
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	5,8 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Width	9,4 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	676,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	8,553 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------