


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ALB44252

Altira - 2 utičnice - 2P+E sa zaštitom -
uzemljenje sa strane - polarno bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 45 montažni ram OptiLine 70 sa Altira adapterom montažni ram
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj energetskih utičnica	2 x 2P + E, nemački
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Dodatne informacije	Zaštita
Nijansa boje	Ploča poklopca: polarno bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Namena proizvoda	Montažni ramovi
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 45 OptiLine 70 sa Altira adapterom
Pozicija terminala za uzemljenje	Pod uglom od 45°
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Broj modula	4 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za jednožični višezični kabl(ovi)
Materijal	PC: mehanizam poklopca
Tretman površine	Neobrađeno
Završna obrada	Saten
Kompatibilnost proizvoda	Altira montažni ram
Standardi	NF C 61-314 EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1
Visina	45 mm
Širina	90 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,087 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK02
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Ulje Hidrogen peroksid (H2O2) Benzin Izbeljivač UV otpornost Tečni sapun Aceton Alkohol

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	90,5 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------