


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ALB45253

Altira - 2 utičnice - 2P+E sa zaštitom -
uzemljenje sa strane - lampica - bela



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Grupa proizvoda | Altira |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Montažni ram Montažni ram |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |
| Broj energetskih utičnica | 2 x 2P + E, nemački |
| Opis standarda utičnice | Uzemljenje sa strane |
| Dodatne informacije | Zaštita |
| Nijansa boje | Ploča poklopca: bela (RAL 9010) |

Dopunske informacije

| | |
|----------------------------------|---|
| Namena proizvoda | Montažni ramovi |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | OptiLine 45 OptiLine 70 sa Altira adapterom |
| Pozicija terminala za uzemljenje | Pod uglom od 45° |
| Nazivna struja | 16 A pri 250 V AC 50/60 Hz |
| Broj modula | 4 modula |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Signalna lampica | LED |
| Povezivanje - priključci | Priključci bez zavrtnjeva |
| Kapacitet priključaka | 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za jednožični višežični kabl(ovi) |
| Materijal | PC: mehanizam poklopca |
| Tretman površine | Neobrađeno |
| Završna obrada | Saten |
| Standardi | EN 62262 IEC 60884-1 EN 60529 NF C 61-314 |
| Visina | 45 mm |
| Širina | 90 mm |
| Dubina | 39 mm |
| Masa proizvoda | 0,089 kg |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenuvedenih informacija.

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Temperatura okoline za rad uređaja | 5...50 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -15...60 °C |
| Ik stepen zaštite | IK02 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |
| Karakteristike životne sredine | Aceton Ulje Amonijak Tečnost za čišćenje prozora Hidrogen peroksid (H2O2) Benzin Alkohol Tečni sapun Izbeljivač UV otpornost |
| Karakteristike vezane za zdravlje | Bez halogena |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|