

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# ALB45283

Altira - 1 utičnica - 2P+E sa zaštitom -  
uzemljenje sa strane - crvena



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Montažni ram Montažni ram
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj energetskih utičnica	1 x 2P + E, nemački
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Dodatne informacije	Zaštita
Nijansa boje	Ploča poklopca: crvena (RAL 3000)

### Dopunske informacije

Namena proizvoda	Montažni ramovi
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 70 sa Altira adapterom OptiLine 45
Pozicija terminala za uzemljenje	Pod uglom od 45°
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> za jednožični višezični kabl(ovi)
Materijal	PC: mehanizam poklopca
Tretman površine	Antibakterijska
Završna obrada	Saten
Standardi	NF C 61-314 EN 60529 IEC 60884-1 EN 62262
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,032 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK02
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Aceton Tečni sapun Hidrogen peroksid (H2O2) Izbeljivač Alkohol Ulje UV otpornost Benzin

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	39 g
Pakovanje 1 visina	4,2 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	396 g
Pakovanje 2 visina	8,9 cm
Pakovanje 2 širina	8,9 cm
Pakovanje 2 visina	21,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	280
Pakovanje 3 težina	12,34 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Contractual warranty

Garancija	18 meseci
-----------	-----------