


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ALB45287

Altira - 1 utičnica - 2P+E sa zaštitom -
uzemljenje sa strane - bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 45 montažni ram OptiLine 70 sa Altira adapterom montažni ram
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj energetskih utičnica	1 x 2P + E, nemački
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Dodatne informacije	Zaštita
Nijansa boje	Ploča poklopca: bela (RAL 9010)

Dopunske informacije

Namena proizvoda	Montažni ramovi
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 45 OptiLine 70 sa Altira adapterom
Pozicija terminala za uzemljenje	Pod uglom od 90°
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za jednožični višezični kabl(ovi)
Materijal	PC: mehanizam poklopca
Tretman površine	Neobrađeno
Završna obrada	Saten
Standardi	NF C 61-314 EN 62262 EN 60529 IEC 60884-1
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	39 mm

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK02
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Alkohol Benzin Izbeljivač UV otpornost Ulje Tečnost za čišćenje prozora Hidrogen peroksid (H2O2) Tečni sapun Aceton

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	32,3 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------