

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

DZ5CE007D

kablovski završeci, 0,75mm², srednja veličina,
sivi, 10 kesica, DIN



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Tip proizvoda ili komponente	Kablovski završetak
Veličina kablovskog završetka	Srednje
Standardi	DIN 46228-4
Tip pakovanja	Niz kesica
Količina po setu	10 setova od 100
Poprečni presek kabla	0,75 mm ²

Dopunske informacije

Tip kablovskog završetka	Jednostruki provodnik
Dodatne informacije	Bez držača oznake
Boja	Siva
Materijal podnožja	Plastika bez halogena
Materijal cevi	Bakar u skladu sa ISO 1337
Broj kablova	1
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 20
Veličina podnožja	Ø 3.3 mm
Prečnik provodnika	1,5 mm
Dužina	14 mm
Dužina provodnika	8 mm
Masa proizvoda	0,1 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...105 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	0,400 cm
Package 1 Length	1,400 cm
Package 1 Weight	0,100 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	1000
Package 2 Height	2,500 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	18,000 cm
Package 2 Weight	99,000 g
Unit Type of Package 3	S01

Number of Units in Package 3	20000
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,186 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------