

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EZ9E118S2S

Easy9 - nadgradna tabla 18 modula -
zatamnjena vrata - sa E/N priključnim
blokovima



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy9
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	18

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
9 mm redovi	36
Ukupan broj 18 mm modula	18
Tip šine	DIN
Tip instalacije	U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	2 uzemljenje/nula (vijčano) sa 17 izvodi
Kablovski uvod	Definisani uvodi kablova
Type of door	Zatamnjeni
Otvaranje vrata	Reverzibilno (180 °)
[in] nazivna struja	63 A
[ue] nazivni napon	400 V AC
[uimp] nazivni napon impulsa	2,5 kV
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
Materijal kućišta	Orman: samogasiva plastika
Širina	364 mm spoljašnja strana:
Visina	221 mm spoljašnja strana:
Dubina	96 mm spoljašnja strana:
Boja	Bela (RAL 9003)
Masa proizvoda	1060 g

Okruženje

Standardi	IEC 60670-1-24
Otpornost na vatru	650 °C 1800 s) u skladu sa IEC 60695-2-10
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	2
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,7 cm
Package 1 Width	22,1 cm
Package 1 Length	36,4 cm
Package 1 Weight	985,5 g

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena