


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## GS1AF43

TeSys GS - kontakt za signalizaciju pregorelog osigurača - C/O - 3P - 250A/400A



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GS1AF
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena kontakta	Signalizacija pregorelog osigurača
Tip kontakata i sastav	1 C/O
Operacija kontakata	Trenutno
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	16 A (at 40 °C)
[ie] nazivna struja	12 A at 24 V DC-13 2 A at 48 V DC-13 3 A at 400 V AC-15 4 A at 230 V AC-15 0.4 A at 220 V DC-13 0.6 A at 110 V DC-13

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GS rastavljač sa osiguračima
Mehanička trajnost	30000 ciklusa
Električna trajnost	30000 cycles AC-15
Kompatibilnost proizvoda	GS
Broj polova	3P
Switch rated current	250 A 400 A
Tip osigurača	DIN NFC
Veličina osigurača	2 1
Masa proizvoda	0,038 kg

### Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	38 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	12 cm
Pakovanje 1 dužina	15 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	992 g
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------