

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS2ADL2

TeSys GS - set za produženje ručice (osovina
+adapter) - 50...400 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Set za produženje ručice
Kratko ime uređaja	GS1AD
Pribor / posebna kategorija	Pribor za zaštitu
Kompatibilnost proizvoda	GS

Dopunske informacije

Switch rated current	125 A 200 A 315 A 160 A 50 A 63 A 400 A 100 A 250 A 60 A
Poprečna površina osovine	10 x 10 mm
Masa proizvoda	0,3 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	2,0 cm
Package 1 Length	21,0 cm
Package 1 Weight	245,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,216 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------