

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS2QQ3

TeSys GS - rastavljač sa osiguračima - 3 P -
400A - DIN 2



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys GS
Kratko ime uređaja	GS2Q
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Tip kontakata i sastav	3 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	400 A (at 40 °C)
[ie] nazivna radna struja	200 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi sa poklopcima priključaka DC-23A 315 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi sa poklopcima priključaka DC-23B 250 A pri 690 V AC-23A 315 A pri 500 V AC-23A 315 A pri 500 V AC-23B 400 A pri 400 V AC-23A 400 A pri 400 V AC-23B
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	2
Tip mreže	DC AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip radne ručice	Spoljašnja prednja Spoljašnja desna
Nosači za montažu	Ploča
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Nazivna snaga u w	220 KW pri 690 V 220 KW pri 500 V 220 KW pri 400 V 95 kW pri 690 V
Moć uključenja	4000 A pri 400 V AC-23B
Prekidna moć	3200 A pri 400 V (AC-23B)
Podnosivi kratki spoj	40 kA
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Električna trajnost	1000 Ciklusa AC-23A 1000 Ciklusa AC-23B 200 Ciklusa DC-23A 200 ciklusa DC-23B
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: sabirnica 45 mm ² Kolo napajanja: prstenaste stopice 185...240 mm ²
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	50 kA pri 400 V sa zaštitom sa gG osiguračima
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 25 N.m

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CE
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Otpornost na vatru	850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1 960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
Visina	205 mm
Širina	252 mm
Dubina	149 mm
Masa proizvoda	4,8 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22 cm
Package 1 Width	23 cm
Package 1 Length	36 cm
Package 1 Weight	4,927 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	52,416 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------