

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GV2G05

TeSys GV2, TeSys D i TeSys U - priključni blok
- 3P - za GV1L3



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Ime proizvoda	FT
Kratko ime uređaja	GV2G
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Broj polova	3P
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	63 A
Lokacija za montiranje	35 mm DIN šina
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-1
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 jednožični AWG 4 Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5...25 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...4 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...6 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 2,5...4 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 fleksibilni AWG 4
Moment pritezanja	1,7 N.M - na vijčani priključni blokovi 2,2 N.m - na priključak
Masa proizvoda	0,115 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,1 cm
Package 1 Width	11,9 cm
Package 1 Length	15,2 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,866 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	640

Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	85,85 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------