


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GV2G472

Linergy FT - češljasta sabirnica - 63 A - 4
otcepa - razmak 72 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	FT
Kratko ime uređaja	GV2G
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Broj polova	3P
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Broj otcepa	4
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	63 A
Povezivanje	72 mm

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Na priključku
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
Dužina	260 mm
Masa proizvoda	0,094 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	3,2 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	110 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,502 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------