

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

HMIRSUH3A3701

Rek PC 2U Universal HMIRSU HDD, AC, 3
slota



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony iPC
Tip proizvoda ili komponente	Industrijski rek računar
Kratko ime uređaja	Rack PC 2U Universal
Kompatibilnost grupe proizvoda	IDisplay
Ime procesora	Intel Core i3 2120 3,3 GHz L3 cache 3 MB
Storage slots	2 prednja ladica za izmenu pod naponom (2 SATA2) 2 prednja ladica za izmenu pod naponom (2 SATA3)
Oprema za skladištenje podataka	500 GB interna enterprise hard disk - hot swap
Opis memorije	Do 32 GB RAM DDR3 interni u 4 slot(ova) 4 GB RAM DDR3 interni u 2 slot(ova) (podrazumevana vrednost)

Dopunske informacije

Broj slotova	1 PCI 2 PCI express 16x
Vrsta frekventnog regulatora	DVD-RW
Tip video kontrolera	Intel HD Graphics
Rezolucija displeja	2048 x 1536 piksela
Watchdog tajmer	1...255 milisekundi
Tip hlađenja	3 ventilatori sa kontrolom brzine
Integrisani načini povezivanja	4 USB 3.0 port 2 COM1 serijska veza - muški SUB-D 9 - RS232 1 VGA 1 DVI video port 2 USB 2.0 port 1 audio mikrofonski ulaz 1 audio izlaz 4 COM1 serijska veza (opciono) - muški SUB-D 9 - RS232/RS485 2 Ethernet - RJ45 (brzina: 10/100/1000 Mbit/s)
Primena prekidača	Otvoreno kućište
Operativni sistem	Windows 7 64 bits Ultimate - višezječni
Paket softvera	Vijeo Designer run time demo licenca run time demo licenca nije uključena EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo licenca nije uključena
Vrsta matične ploče	Micro ATX
[us] nazivni napon napajanja	100...240 V AC napajanje
Potrošnja	300 W
Nosači za montažu	19" rek
Dubina	523,8 mm
Visina	88 mm
Širina	482 mm
Masa proizvoda	14,5 kg

Okruženje

Sertifikacije proizvoda	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CULus
Standardi	CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011: klasa A grupa 1 EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC deo 15 UL 60950-1
Oznake kvaliteta	CE
Direktive	2006/95/EC - niskonaponska direktiva 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C u skladu sa IEC 60068-2-2
Relativna vlažnost	10...85 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-78
Temperatura okoline za rad	0...40 °C u skladu sa IEC 60068-2-2
Otpornost na vibracije	0.002 g ² /Hz (f = 5...500 Hz) uključeno u skladu sa IEC 60068-2-64 2 gn (f = 5...500 Hz) kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	10 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	48,0 cm
Package 1 Length	48,2 cm
Package 1 Weight	14,5 kg

Održivost ponude


Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija


Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions


Top View



Front View



Side View



Mounting

Unit Designed for M4 Screws

