

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

HMIS65

3"5 prednji panel za SCU/STU - pozadinsko osvetljenje LED - u boji TFT LCD



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony SCU
Tip proizvoda ili komponente	Mali displej ekrana osjetljivog na dodir
Veličina displeja	3.5 inča
Rezolucija u pikselima	320 x 240 piksela QVGA

Dopunske informacije

Tip displeja	Sa pozadinski LED TFT LCD u boji
Operatorski panel osjetljiv na dodir	Analogni
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 časova sa 65536 boja
Jačina osvetljenja	16 nivoa putem operatorskog panela osjetljivog na dodir
Vidni ugao horizontalno x vertikalno	60° levo 60° desno 40° od gore 60° odozdo
Font teksta	Korejski Kineski (pojednostavljen kineski jezik) Japanski (ANK, Kanji) ASCII Tajvanski (tradicionalni kineski)
Širina	97,6 mm
Dubina	80 mm
Masa proizvoda	0,53 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UKCA[RETURN]UKEX
-------------------------	------------------

Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,8 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	18,3 cm
Package 1 Weight	304,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

Package 2 Weight	5,379 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	256
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	77,824 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Mogućnost nadogradnje	Mogućnost nadogradnje pomoću digitalnih modula i nadograđenih komponenti

Dimensions of 3.5-inches Display Module




Mounting Without an Anti-Rotation Tee



A	B (1)	B (2)
22.50 ^{0/-0.30} mm (0.88 ^{0/-0.01} in.)	1.5...6 mm (0.06...0.23 in.)	3...6 mm (0.11...0.23 in.)

Mounting With an Anti-Rotation Tee



C	D
30 ^{0/-0.20} mm (1.18 ^{0/-0.0007} in.)	4 ^{0/-0.20} mm (0.15 ^{0/-0.0007} in.)