

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10902

OptiLine 45 OptiLine 70 - kablovska polica -
PVC - bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45 OptiLine 70
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Kablovska polica
Colour	Bela (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	24 m

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	75 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Product material	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	1000 mm
Visina	17 mm
Širina	47 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,2 cm
Package 1 Width	4,7 cm
Package 1 Length	100,0 cm
Package 1 Weight	170,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24

Package 2 Height	11,3 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	102,0 cm
Package 2 Weight	4,21 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	82,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	99,0 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------