

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10908

OptiLine 45 OptiLine 70 - makaze za sečenje



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45 OptiLine 70
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Alat
Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Dimenzije parapetnog razvoda	80 x 55 mm 155 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm 165 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm

Dopunske informacije

Colour	Narandžasta
Product material	Čelik
Quantity package 1 / unit	1 deo
Dužina	80 mm
Visina	230 mm
Širina	22 mm

Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
-----------	---

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	391,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,307 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------