

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM11254

OptiLine 70 - krajnji element - PC/ABS -
aluminijum metalik



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 70
Kabloski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Krajnja kapa
Colour	Aluminijum metalik
Quantity package 1 / unit	Set od 2

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	95 x 55 mm
Način pričvršćivanja	Zavrtnjem Zatvaranje sa klikom
Product material	PC/ABS ofarban
Dužina	21 mm
Visina	99 mm
Širina	56 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------