

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# ISM50530

OptiLine 45 - priključak za podnu kutiju sa poklopcem - bez modula



### Osnovne informacije

Kabloski instalacioni sistem	Podne kutije
Product type	Podna kutija
Tip poda	Pod sa šupljinama Betonski pod Dupli pod
Oblik podne kutije	Pravougaona
Colour	Siva (RAL 7011)
Quantity package 1 / unit	1 deo

### Dopunske informacije

Broj modula	Bez modula
Product material	Čelik PA6
Dužina	199 mm
Visina	33 mm
Širina	276 mm

### Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,343 kg
Pakovanje 1 visina	8,5 cm
Pakovanje 1 širina	21,5 cm
Pakovanje 1 dužina	29 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	4
Pakovanje 2 težina	5,776 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------