

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# ISM50823

## OptiLine 45 - obrtni spojni element



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine
Kablovski instalacioni sistem	Podne kutije
Product type	Obrtni pričvršćivači
Tip poda	Dupli pod
Oblik podne kutije	Kvadratna Pravougaona
Colour	Plava (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit	2 dela

### Dopunske informacije

Suitable for	Za podne kutije
Broj modula	Bez modula
Product material	PA6 Čelik
Dužina	25 mm
Visina	58 mm
Širina	12 mm

### Okruženje

Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP20

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	2,5 cm
Package 1 Length	5 cm
Package 1 Weight	5 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	2 cm
Package 2 Width	17 cm
Package 2 Length	17 cm
Package 2 Weight	27 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,01 kg

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------