

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM50850

OptiLine 50 - fleksibilno crevo za kabl, Ø25 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 50
Product type	Fleksibilno crevo
Colour	Siva
Quantity package 1 / unit	2 dela

Dopunske informacije

Product material	PP (polipropilen)
Kompatibilnost proizvoda	Kablovsko crevo
Visina	25 mm
Širina	25 mm
Dubina	2000 mm
Prečnik	25 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,100 cm
Package 1 Width	2,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	178,000 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	9,900 cm
Package 2 Width	45,000 cm
Package 2 Length	32,200 cm
Package 2 Weight	372,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	8
Package 3 Height	29,900 cm
Package 3 Width	40,800 cm
Package 3 Length	31,300 cm
Package 3 Weight	1,950 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------