

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBA25ED4202W

Canalis - ravni vodni deo - 25 A - 2 m - L+N
+PE - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kratko ime uređaja	KBA
Tip ponude	Classic Control system
Tip proizvoda ili komponente	Straight length
Opis sabirnice	Dužni element
Primena uređaja	Osvetljenje Razvod energetskih utičnica
[ie] nazivna radna struja	25 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon	230...400 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Broj kola	1
Broj otecpnih mesta	2
Tip upravljanja	Komunikacijom
Protokol komunikacionog porta	DALI
Način montiranja	Stezaljkom

Dopunske informacije

[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	0,44 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	4,4 kA
Granično termičko naprezanje	195 kA ² .s
Maksimalna emisija magnetnog polja	2 pT
Thdi	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maksimalni pad napona	<0,72 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,67 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,61 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,54 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Standardi	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Širina	30 mm
Visina	46 mm
Dužina	2 m
Boja	Bela (RAL 9003)
Masa proizvoda	1,9 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (96 % od In) 40...45 °C (93 % od In) 45...50 °C (89 % od In) 50...55 °C (85 % od In)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	3,2 cm
Package 1 Length	214 cm
Package 1 Weight	2 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,3 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	219 cm
Package 2 Weight	13 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	52,8 cm
Package 3 Width	64 cm
Package 3 Length	220 cm
Package 3 Weight	324,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------