

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# KBB40DF420W

Canalis - fleksibilni dužni deo - 40 A - 2 m - 1 kolo- beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KBB
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Fleksibilna dužina
Primena uređaja	Osvetljenje Razvod energetske utičnice
Tip promene smera	3 dimenzije
Broj kola	1
Polaritet šinskog razvoda	L + N + PE 3L + N + PE
[ie] nazivna struja	40 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon	230...400 V
Protokol komunikacionog porta	DALI

### Dopunske informacije

Granično termičko naprezanje	900 kA <sup>2</sup> .s
Maksimalna emisija magnetnog polja	2 pT
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	0,94 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	9,6 kA
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Bez
Dubina	51 mm
Visina	60 mm
Dužina	2 m
Boja	Bela (RAL 9003)
Masa proizvoda	1,9 kg
Način montiranja	Stezaljkom
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK06 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C bez promene karakteristika

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	44,0 cm
Package 1 Length	61,0 cm
Package 1 Weight	2,2 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	30,5 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------