

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBB40ED44300W

Canalis - vodni dužni deo - 40 A - 3 m - 2 kola -
3L+N+PE - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Kompatibilnost proizvoda	KBB

Dopunske informacije

Primena uređaja	Osvetljenje Razvod energetskih utičnica
Maksimalna emisija magnetnog polja	2 pT
[ue] nazivni napon	230...400 V
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna struja	40 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	0,94 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	9,6 kA
Granično termičko naprezanje	900 kA ² .s
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maksimalni pad napona	<0,3 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,28 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,25 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,22 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Opis sabirnice	Vodni element
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Broj kola	2
Broj otecpnih mesta	0
Tip upravljanja	Bez
Standardi	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Širina	3100 mm
Dubina	51 mm
Visina	60 mm
Dužina	3 m
Boja	White (RAL 9003)
Masa proizvoda	4,8 kg
Količina po setu	Set od 6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (96 % od In) 40...45 °C (93 % od In) 45...50 °C (89 % od In) 50...55 °C (85 % od In)

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	6,1 kg
Pakovanje 1 visina	6 cm
Pakovanje 1 širina	5,1 cm
Pakovanje 1 dužina	310 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------