

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KDC1SR

glava grebenastog prekidača 45 x 45 mm -
ključ



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony serija K
Tip proizvoda ili komponente	Glava grebenastog prekidača
Ime komponente	KDC
Kompatibilnost proizvoda	Prednja montažna tela 12 A i 20 A sa Ø 22 mm otvor
Tip glave grebenastog prekidača	Sa prednjom pločom 45 x 45 mm
Tip glave uređaja	Ključ key 455
Zaključavanje zakretne ručice	Bez
Natpis	Bez
Ugao grebenastog prekidača	45 ° 90 °

Dopunske informacije

Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Cad ukupna širina	45 mm
Cad ukupna visina	45 mm
Cad ukupna dubina	69 mm
Masa proizvoda	0,061 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na udare	30 gn u skladu sa IEC 68-2-27
Otpornost na vibracije	5 gn (f = 10...150 Hz) u skladu sa IEC 68-2-6
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	78,0 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------