

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KNA63AB4

Canalis - napojna jedinica za KNA - 63 A -
montaža sleva ili zdesna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Kratko ime uređaja	KNA
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KNA busbar trunking 40...63 A
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
Conductors material	Aluminijum
[ie] nazivna radna struja	63 A
[ue] nazivni napon	230...500 V
Broj kola	1
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE L + N + PE
Tip zaštite	Bez zaštite
Tip upravljanja	Bez
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Završni poklopac
Lokacija za montiranje	Levi Desni
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	Sabirnica
Povezivanje - priključci	Priključni blok za 16 mm ² fleksibilni Priključni blok za 25 mm ² kruti
Širina	265 mm
Dubina	71 mm
Visina	92 mm
Masa proizvoda	580 g
Standardi	IEC 61439-6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	29,900 cm
Package 1 Weight	650,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	36

Package 2 Height	37,400 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	29,818 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------