

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KNA63ABT4

Canalis - napojna jedinica za KNA - 63 A -
centralna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Kratko ime uređaja	KNA
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KNA busbar trunking 40...63 A
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
Conductors material	Aluminijum
[ie] nazivna radna struja	63 A
[ue] nazivni napon	230...500 V
Broj kola	1
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE L + N + PE
Tip zaštite	Bez zaštite
Tip upravljanja	Bez
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Završni poklopac
Lokacija za montiranje	Centralno
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	Sabirnica
Povezivanje - priključci	Priključni blok za 16 mm ² fleksibilni Priključni blok za 25 mm ² kruti
Širina	535 mm
Dubina	71 mm
Visina	92 mm
Masa proizvoda	1,47 kg
Standardi	IEC 61439-6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	72,0 cm
Package 1 Weight	1,85 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	60 cm

Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	28,6 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------