

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA250ABGD5

Canalis - napojna jedinica zašt.sa NSX250 N H
ili L kriva - 250 A - leva montaža



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Kratko ime uređaja	KSA
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Tip ponude	Napredno
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
Conductors material	Aluminijum
[ie] nazivna radna struja	250 A
[ue] nazivni napon	230...690 V
Broj kola	1
Polaritet šinskog razvoda	3L + PEN
Tip zaštite	Zaštitnim prekidačem
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Levi
Nosači za montažu	Sabirnica
Materijal tela	Metal
Povezivanje - priključci	Kabl sa papučicom Sabirnice
Širina	742 mm
Dubina	276 mm
Visina	309 mm
Masa proizvoda	17,3 kg
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,8 cm
Package 1 Width	35,3 cm
Package 1 Length	74,7 cm
Package 1 Weight	20,41 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------