


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KZ18043

oznaka za grebenasti prekidač 0 do 3 - 45 x 45 mm



Osnovne informacije

Pribor / posebna namena	Ø 22 mm otvor za ugradnju glave sa plastičnom pločicom
Grupa proizvoda	Harmony serija K
Pribor / posebna kategorija	Pribor za označavanje
Pribor / posebni tip	Oznaka
Tip proizvoda ili komponente	Označeni natpis
Označavanje	0...3, položaji prekidača: 0 do 135° (svakih 45°) crna metalik pozadina
Dimenzije oznaka	45 x 45 mm
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,003 kg
----------------	----------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,100 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	3,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	197,000 g

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------