

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR0200003

Easy Styl, prekidač, 1P, 2 modula, crni



Osnovne informacije



| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |
| Funkcija prekidača | Jednopolni izborni |
| Broj modula | 2 modula |
| Izvršni organ | Preklopni prekidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl |
| Način pričvršćivanja | Klikom |
| Nijansa boje | Crna (RAL 9005) |
| Završna obrada | Sjajno |
| Tip pakovanja | Pakovanje u kesicama |
| Nazivna struja | 16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz |
| Kapacitet priključaka | $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice | 10...12,5 mm |
| Materijal | ABS + PC |
| Visina | 51 mm |
| Širina | 44 mm |
| Dubina | 34 mm |
| Standardi | EN/IEC 60669-1 |
| Sertifikacije proizvoda | TSE |
| Ik stepen zaštite | IK01 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,000 cm |
| Package 1 Width | 4,500 cm |
| Package 1 Length | 4,500 cm |
| Package 1 Weight | 24,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 5,500 cm |
| Package 2 Width | 12,000 cm |
| Package 2 Length | 24,000 cm |
| Package 2 Weight | 278,000 g |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 120 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 40,000 cm |

| | |
|------------------|-----------|
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 4,143 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| EU RoHS direktiva | У складу са изузецима |
| RoHS regulativa za Kinu |  RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da |