

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LMR5510004

Easy Styl, utičnica, 2P, 1 modul, srebrna



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Broj energetskih utičnica	1
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Konfiguracija polova utičnice	2P
Standard utičnice	Evropski i američki
Opis standarda utičnice	Bez kontakta uzemljenja
Broj modula	1 modul
Nijansa boje	Srebrna
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Nazivna struja	10 A pri 230/250 V AC 50 Hz
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi
Materijal	ABS + PC
Visina	51 mm
Širina	22 mm
Dubina	45 mm
Masa proizvoda	0,021 kg
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	19,0 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	3,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	426,0 g
Pakovanje 2 visina	5,5 cm
Pakovanje 2 širina	12 cm
Pakovanje 2 visina	24 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	240
Pakovanje 3 težina	5,357 kg
Pakovanje 3 visina	24 cm
Pakovanje 3 širina	27 cm
Pakovanje 3 visina	38,5 cm

