

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LULC15

Advantys STB komunikacioni modul - za TeSys
U - 24 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUL
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul
Kompatibilnost proizvoda	LUCCL LUCA LUCL LUCM LUCB LUCD
Primena uređaja	Komunikacija
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys U LUB baza za aplikacije bez promene smera[RETURN]TeSys TeSys U LU2B baza za promenu smera

Dopunske informacije

Main function available	Komunikacioni modul
Način montiranja	Utično
Lokacija za montiranje	Prednja strana
Fizički interfejs	CAN
Tip komunikacije	Advantys STB
Tip kablovskog priključka	"fire wire"
Protokol komunikacionog porta	CAN2.B CAN2.0A
Adresiranje	Samostalno adresiranje
Brzina prenosa	800 kbit/s
Potrošnja struje	1.5 mA pri 24 V DC 20...28 V
Digitalni ulaz	Pozitivno pri 24 V DC - 7 mA
Vreme odziva	10 ms +/- 30 % promena u stanje 0 10 ms +/- 30 % promena u stanje 1
Tip ulaza	Rezistivno
Broj izlaza	2 namenjen za kalem motornog pokretača 1
[us] nazivni napon napajanja	24 V DC
Broj izlazne struje	<= 500 mA
Preklopna moć struje	0,5 mA pri 24 V
Lokalna signalizacija	3 LED lampice prednji panel
Povezivanje	3,81 mm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,14...1 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,14...1 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,25...0,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,25...1 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,14...0,5 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,14...0,75 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,25...0,34 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,5 mm ² fleksibilni sa
Pripadajući tip kabla	AWG 26...AWG 16
Moment pritezanja	0,2...0,25 N.m2,5 mm

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,9 cm
Package 1 Width	4,9 cm
Package 1 Length	11,3 cm
Package 1 Weight	106,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,065 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------