

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV426651

Compact NSXm-rastavljač- 100A 3P - 2.13(lcm) 1.5(lcw) - kablovska stopica



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Ime proizvoda	Compact NSXm
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	100 A
Broj polova	3P
Tip upravljanja	Ručica
Način montaže	Sistemom na klik (35 mm simetrična DIN šina) Zavrtnjima (ploča)
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ie] nazivna struja	100 A - kategorija upotrebe AC-23 AC 50/60 Hz 100 A - kategorija upotrebe AC-22 AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	800 V u skladu sa IEC 60947-2
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	1,5 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključivanja	2,13 kA
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	Kategorija A
Mechanical durability	20000 ciklusa u skladu sa IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In
Electrical durability	10000 ciklusa u skladu sa IEC 947-1 Annex F ed 5.2 za In pri 440 V
Indikator pozicije kontakta	Da
Povezivanje	27 Mm 35 mm sa proširivačima
Lokalna signalizacija	Zaprisustvo pomoćnih kontakata: zastavica (zelena)
Toggle padlocking (with accessories)	Zaključavanje u OFF ili ON poziciji
Povezivanje - priključci	Stega stopice/sabirnica
Moment pritezanja	5 N.M za 2,5...10 mm ² 9 N.m za 16...95 mm ²
Tip navoja	M6
Broj slotova	1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF (utično) 1 slot(ova) za alarmni prekidač SD (utično) 1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX (utično)
Debljina	8 mm
Power wire stripping length	20 mm

Oznake kvaliteta	CE
Standardi	EN/IEC 60947
Boja	Siva (RAL 7016)
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m bez promene karakteristika 5000 m sa promenom karakteristika
9 mm redovi	9
Visina	137 mm
Širina	81 mm
Dubina	80 mm
Masa proizvoda	1,06 kg
Količina po setu	Set od 1

Okruženje

Sertifikacije proizvoda	CCC[RETURN]EAC[RETURN]Marine
Ip stepen zaštite	Prednja strana: IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	1,086 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.