


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429461

modul sa strujnim transformatorima - 3P - 125
A - za NSX100..250



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	CT modul i naponski izlaz
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact Compact NSX100 Compact Compact NSX160 Compact Compact NSX250
Broj polova	3P
[in] nazivna struja	125 A
Odnos strujnog transformatora	125/5 A
Potrošnja	1,1 VA
Klasa tačnosti	Klasa 1

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	530 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Pomoćni priključni blok	Kablovski priključak 2,5 mm ²

Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK04 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	14,3 cm
Package 1 Length	17,3 cm
Package 1 Weight	968,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,346 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------