

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429462

modul sa strujnim transformatorima i
naponskim izlazom - 125 A - 4P



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	CT modul i naponski izlaz
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact Compact NSX100 Compact Compact NSX160 Compact Compact NSX250 Compact INS250 Compact Compact INV100...250
Broj polova	4P
[in] nazivna struja	125 A
Odnos strujnog transformatora	125/5 A
Potrošnja	1,1 VA
Klasa tačnosti	Klasa 1

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	530 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Pomoćni priključni blok	Kablovski priključak 2,5 mm²

Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK04 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	1,108 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,919 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------