


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV432857

modul sa strujnim transformatorima - 600 A - 3P - zaNSX400...630



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	modul strujnog transformatora
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact Compact NSX630
Broj polova	3P
[in] nazivna struja	630 A
Odnos strujnog transformatora	630/5 A
Potrošnja	8 VA
Klasa tačnosti	Klasa 4.5

Dopunske informacije

Pomoćni priključni blok	Kablovski priključak 2,5 mm²
-------------------------	------------------------------

Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK04 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	2,28 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,047 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	U skladu sa izuzecima
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
