

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVCT00101S

LVCT 100 A - 0.333 V izlaz - rastavljivi CT -
Ø=16 mm x V=20 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Kratko ime uređaja	LVCT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Izlazni napon	0.333 V
Električna veza	Kablom: 1,8 m (AWG 22) 600 V
Namena proizvoda	BCPM BCPMS Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Pribor / posebna kategorija	Pribor za merenje
Tip strujnog transformatora	Rastavljivi obuhvatni senzor
[in] nazivna struja	100 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA merenje energije za više kola PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB merenje energije za više kola PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME merenje energije za više kola PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA merenje energije za više kola PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB merenje energije za više kola PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE merenje energije za više kola PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 uređaj za merenje električne energije PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 uređaj za merenje električne energije PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 uređaj za merenje električne energije PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 uređaj za merenje električne energije PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 uređaj za merenje električne energije PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 uređaj za merenje električne energije PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 uređaj za merenje električne energije PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 merenje energije za više kola PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 merenje energije za više kola PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 merenje energije za više kola PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 merenje energije za više kola Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 uređaj za merenje električne energije Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 uređaj za merenje električne energije
Tačnost merenja	1 % 10...100 %

Okruženje

Relativna vlažnost	95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	0...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...105 °C
Širina	Unutrašnja: 16 mm Spoljašnja: 40 mm
Dubina	37 mm
Visina	Spoljašnja: 53 mm Unutrašnja: 16 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,2 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	25,4 cm
Package 1 Weight	169 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.