


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FF220

TeSys F - kalem - LX1FF - 220...230 V AC
50Hz - 265...277 V AC 60 Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FF
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F150 LC1F115
Tip upravljačkog kola	AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	220...230 V AC 50 Hz 265...277 V AC 60 Hz
Induktivnost zatvorenog kola	3,44 H
Prosečan otpor	28,1 Ω pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	23...35 ms zatvaranje 5...15 ms otvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Propad napona: 0.35...0.55 U_c 50/60 Hz 55 °C) U radu: 0.85...1.1 U_c 50/60 Hz 55 °C)
Udarne snaga u va	550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 660 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 55 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	12...16 W pri 50/60 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,43 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	494 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------