

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.036.12

Unica Top/Class - 1 utičnica - 2P+E, šuko - 2 m
-grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Montaža uređaja	Ugradno
Broj utičnica	1
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Outlet standard deviation	Šuko
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Nazivna struja	16 A

Dopunske informacije

Primena uređaja	Napajanje
[ue] nazivni napon	250 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Grafit
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kablova	0...4 Mm ² - krutost kablova: fleksibilni 0...4 mm ² - krutost kablova: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja	100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost	10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije	> 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Količina po setu	Set od 1 blister
Sertifikacija proizvoda	FR.ME63.B02375 AC[RETURN]60058890B
Dubina za ugradnju	30 mm
Dubina	40 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0349 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	UV otpornost Benzin Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Ulje Alkohol Izbeljivač Aceton

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	35,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,000 cm
Package 2 Weight	418,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,683 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------