

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MGU3.039.18

Unica - 1 utičnica - 2P+E, zaštita, francuski  
standard - 2 m - bela



### Osnovne informacije

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Grupa proizvoda               | Unica                       |
| Tip proizvoda ili komponente  | Utičnica                    |
| Ime dekorativnog elementa     | Unica (standardna estetika) |
| Prezentacija uređaja          | Mehanizam                   |
| Montaža uređaja               | Ugradno                     |
| Broj utičnica                 | 1                           |
| Konfiguracija polova utičnice | 2P + E                      |
| Outlet standard deviation     | Francuski                   |
| Opis standarda utičnice       | Uzemljenje pinom            |
| Nazivna struja                | 16 A                        |

### Dopunske informacije

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primena uređaja                       | Napajanje                                                                                          |
| Tip poklopca                          | Sa poklopcem                                                                                       |
| [ue] nazivni napon                    | 250 V                                                                                              |
| Tip mreže                             | AC                                                                                                 |
| Mrežna frekvencija                    | 50/60 Hz                                                                                           |
| Broj modula                           | 2 modula                                                                                           |
| Način pričvršćivanja                  | Utično                                                                                             |
| Nijansa boje                          | Bela                                                                                               |
| Povezivanje - priključci              | Vijčani priključci                                                                                 |
| Poprečni presek kabla                 | 0...4 Mm <sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni<br>0...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: kruti |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6                                                      |
| Električna trajnost                   | 10000 ciklusa, cos phi = 0,8                                                                       |
| Otpornost izolacije                   | > 5 MOhm pri 500 V                                                                                 |
| Dielektrična snaga                    | 2000 V                                                                                             |
| Materijal                             | ASA + PC: mehanizam poklopca                                                                       |
| Količina po setu                      | Set od 1 blister                                                                                   |
| Sertifikacija proizvoda               | FR.ME63.B02375 AC[RETURN]60058890B[RETURN]14.10.01/5433                                            |
| Dubina za ugradnju                    | 27 mm                                                                                              |
| Dubina                                | 37 mm                                                                                              |
| Širina                                | 45 mm                                                                                              |
| Visina                                | 45 mm                                                                                              |
| Masa proizvoda                        | 0,0362 kg                                                                                          |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamenjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 15...30 °C                                                                                                      |
| Temperatura okoline za skladištenje | 0...35 °C                                                                                                       |
| Ik stepen zaštite                   | IK01                                                                                                            |
| Ip stepen zaštite                   | IP20                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine      | Benzin<br>Aceton<br>Izbeljivač<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Tečni sapun<br>Ulje<br>UV otpornost<br>Alkohol |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,000 cm  |
| Package 1 Width              | 6,500 cm  |
| Package 1 Length             | 6,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 35,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 4,500 cm  |
| Package 2 Width              | 13,500 cm |
| Package 2 Length             | 33,000 cm |
| Package 2 Weight             | 417,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 5,365 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                       |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|