

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.106.30CN

Unica Top/Class - taster lokator sa simbolom
zvona - 10 A 250 VAC - 1 m - alum.



Osnovne informacije

Range of product	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Taster
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Vrsta tehnologije	Elektromehanička
Funkcija prekidača	Jednopolni izborni
Broj prekidača	1
Primena uređaja	Prekidač za zvono
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Nazivna struja	10 A
[ue] nazivni napon	250 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna trajnost	40000 ciklusa, $\cos \phi = 0,6$
Otpornost izolacije	> 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja	200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, $\cos \phi = 0,3$
Uslovi upotrebe	Kontrola impulsnog releja
Udaljenost otvaranja	> 3 mm
Izvršni organ	Taster
Broj modula	1 modul
Signalna lampica	LED, boja: plava, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtneja
Poprečni presek kabla	0...2,5 mm ² kruti kabl 0...2,5 mm ² fleksibilni kabl
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Označavanje	Simbol zvona
Način pričvršćivanja	Utično
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Dubina	34 mm
Dubina za ugradnju	22 mm
Masa proizvoda	0,0193 kg
Temperatura okoline za rad uređaja	25...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Standardi	EMC direktiva EN 60669-1 LV direktiva

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Karakteristike životne sredine	Alkohol Ulje Aceton UV otpornost Benzin Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Izbeljivač

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	28,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	33,5 cm
Package 2 Width	4,4 cm
Package 2 Length	13,6 cm
Package 2 Weight	280,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------