

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.413.30

Unica Top/Class - 1 RJ45 utičnica (S-One) - 2 m - kat. 5e, S/FTP - aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacione utičnice
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Aluminijum
Tip komunikacione utičnice	RJ45 8 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz
Zaštitna oprema	Nosač oznake Zaštitni poklopac

Dopunske informacije

Tip komunikacione mreže	1000BASE-T
Protokol komunikacionog porta	ATM 155 Mbps
Broj modula	2 modula
Broj utičnica	1
Tip dizajna	Infraplus
Tip priključka	S-One
Tip oklopa kabla	S/FTP
Način formiranja kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci	Na klik
Način fiksiranja	Utično
Pravac instalacije	Ravno
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Dubina	36 mm
Širina	85 mm
Visina	80 mm
Dubina za ugradnju	25 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Aceton Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun UV otpornost Benzin Izbeljivač Ulje Alkohol
Standardi	ISO 8877

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	41,0 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
-------------------	--

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------