

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.428.12

Unica - USB punjač -grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Tip proizvoda ili komponente	USB punjač
Prezentacija uređaja	Mehanizam

Dopunske informacije

Primena uređaja	Punjač
Montaža uređaja	Ugradno
Broj modula	1 modul
Type of USB power supply	USB type A
Nijansa boje	Grafit
[ue] nazivni napon	100...240 V AC 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja u w	0,1 W
Ulazna snaga	7,5 W
Broj utičnica	1
Integrirani načini povezivanja	1 USB 2.0 port 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 1 A
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja
Broj priključaka	2 vijčani priključci
Oblik glave zavrtnja	Pozidriv No 1
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za višezični kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Kompatibilnost proizvoda	Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
Način pričvršćivanja	Zavrtnji ili kukice
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Standardi	2004/108/EC EU direktiva 2002/95/EC EN 62684 EN 60950-1 2006/95/EC ETSI EN 301 489-4
Visina	45 mm
Širina	22,5 mm
Dubina	42 mm

Dubina za ugradnju	30,8 mm
Masa proizvoda	0,03 kg

Okruženje

Električna klasa izolacije	Klasa II
Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	35,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	404,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,667 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.