

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.472.25

Unica - 1 RJ45 utičnica (S-One) - 1 m - kat. 5e,
F/UTP - krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacione utičnice
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Krem (RAL 9010)
Tip komunikacione utičnice	RJ45 8 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz
Zaštitna oprema	Zaštitni poklopac Nosač oznake

Dopunske informacije

Tip komunikacione mreže	1000BASE-T
Protokol komunikacionog porta	ATM 155 Mbps
Broj modula	1 modul
Broj utičnica	1
Tip dizajna	Infraplus
Tip priključka	S-One
Tip oklopa kabla	F/UTP
Način formiranja kabla	Upredena parica u foliji
Povezivanje - priključci	Na klik
Način fiksiranja	Utično
Pravac instalacije	Ravno
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina	36 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	25 mm
Masa proizvoda	0,016 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Alkohol Benzin Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora Ulje UV otpornost Aceton Tečni sapun
Standardi	ISO 8877

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	40 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------