

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.487.30

Unica Top/Class - utičnica za zvučnike - 1 m -
aluminijum



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica za zvučnik
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Broj modula	1 modul
Povezivanje - priključci	2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina	37 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,014 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Aceton Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Alkohol UV otpornost Ulje Izbeljivač Benzin

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,5 cm

Package 2 Width	13,5 cm
Package 2 Length	33,0 cm
Package 2 Weight	243,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	639,0 g

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------