

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.491.25

Unica - 1 telefonska utičnica - RJ12 - krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Tip proizvoda ili komponente	Telefonska utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Krem
Tip telefonske utičnice	RJ12 (6 kontakti) - kategorija 3 pri 16 Mbit/s

Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Broj modula	1 modul
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci upredene parice
Način fiksiranja	Utično
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina	23 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	12 mm
Masa proizvoda	0,014 kg
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Karakteristike životne sredine	Alkohol Izbeljivač Benzin Ulje Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Tečni sapun Aceton

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	25,0 g
Unit Type of Package 2	CAR

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	33,5 cm
Package 2 Width	4,4 cm
Package 2 Length	13,6 cm
Package 2 Weight	250,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------