

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU5.573.12ZD

Unica Wireless - kombinovani dimer bez
neutralne pozicije- 230 VAC - 2 m -grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica Wireless
Tip proizvoda ili komponente	Kombinovani dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa zamak montažnim ramom + dugim kukicama
Frekvencija prenosa	868,3 MHz
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Sa kukicama
Nijansa boje	Grafit
Sastav uređaja	1 veliki taster, 2 uska tastera Bežični predajnik i prijemnik
Zaštitna oprema	Set 8 simbola

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Tip podešavanja	Bez neutralne pozicije
Udaljenost u radu	10...50 m u zatvorenom <= 300 m na otvorenom
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica - 20...315 W 230 V AC inkandescenčna sijalica - 20...315 W Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom - 20...315 VA Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 20...315 VA Niskonaponska halogena sijalica sa toroidnim transformatorom - 20...270 VA
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od povećanja temperature Zaštita od preopterećenja Zaštita od oštećenja zbog neodgovarajućeg opterećenja
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Standardi	EN 61000-6-2 ETSI EN 301 489 89/336/EEC EN 61000-6-3 99/5/EEC EN 60669-2-1 EN 60669-1 73/23/EEC ETSI EN 300 220
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...35 °C
Relativna vlažnost	20...95 %
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	46 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton Benzin Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Alkohol Ulje UV otpornost Izbeljivač

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	9,8 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	135 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------