

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU6.004.851

Unica Plus - dekorativni ram - dvostruki, H71 - terakota/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj grupa	Dvostruki horizontalno
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Terakota
Boja međurama	Bela

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: dekorativni međuram ASA + PC: središnji deo ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	161 mm
Dubina	14 mm
Udaljenost između centara	71 mm
Masa proizvoda	0,035 kg
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Ulje Izbeljivač Alkohol Tečni sapun Aceton UV otpornost Benzin

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	16 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	36 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,4 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	238 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,222 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------