

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU6.103.863

Unica Plus - dekorativni ram - 3 modula - jabuka zelena/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj modula	3 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Jabuka zeleno
Boja međurama	Bela

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	116 mm
Širina	80 mm
Dubina	13,7 mm
Masa proizvoda	0,021 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač Ulje Benzin Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Tečni sapun Aceton UV otpornost

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
