


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU6.106.563

Unica - dekorativni ram - 6 modula - jabuka zelena/krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj modula	6 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Jabuka zeleno
Boja međurama	Krem

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: dekorativni međuram ASA + PC: središnji deo ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	12 mm
Širina	200 mm
Dubina	84 mm
Masa proizvoda	0,036 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Benzin Ulje Aceton Tečni sapun UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Izbeljivač Alkohol

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	8,4 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	36,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,6 cm
Package 2 Width	9,4 cm

Package 2 Length	25,0 cm
Package 2 Weight	250,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------