

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU66.006V.097

Unica Top - dekorativni ram - trostruki -
vertikalni - metal siva/aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Top
Broj grupa	Trostruki vertikalno
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Metal siva
Boja međurama	Aluminijum

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: dekorativni međuram ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	232 mm
Širina	80 mm
Dubina	14 mm
Udaljenost između centara	71 mm
Masa proizvoda	0,115 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Alkohol Benzin Aceton Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora Ulje Tečni sapun UV otpornost

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	132 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------